



HIKMICRO

M11W ハンディサーモグラフィカメラ



ハンディサーモグラフィカメラはサーマルテクノロジーに基づき、温度測定のニーズに応じて作られたものである。それにより、現場で迅速にトラブルを排除することが可能になる。

製品概要

- 熱画像解像度: 192 × 144
- NETD : < 40mK (@ 25 °C, F#=1.0)
- 温度測定範囲 : -20 °C~550 °C
- 精度: 環境温度が15°C~35°C、目標物温度が0°C 以上である場合、精度が最大 (±2°C/3.6°F, ±2%)
- 温度測定ルール: センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、カスタムポイント/ライン/エリア
- マニュアルフォーカス
- フレームレート: 25 Hz
- 3.5"タッチスクリーン液晶ディスプレイ

仕様

サーマルモジュール	
イメージセンサー	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
熱画像解像度	192 × 144 (27,648 画素)
ピクセル間隔	12μm
測定波長	7.5 - 14 μm
NETD	< 40mK (@ 25 °C, F#=1.0)
焦点距離	3.6mm
FOV (視野角)	37.2° × 27.8°
フレームレート	25 Hz
フォーカス・システム	マニュアル
IFOV (瞬時視野角)	3.33 mrad
絞り	F1.0
最小焦点距離	0.5 m (1.64 ft)
可視光モジュール	
画像解像度	設定可能: 2 MP/5 MP/8 MP
動画解像度	640 × 480
フォーカス・システム	フォーカスフリー
FOV	37.2° × 27.8°
画像表示	
ディスプレイ	640 × 480, 3.5" タッチスクリーン液晶ディスプレイ
カラーパレット	ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボウ、レッドホット、融合、レイン
デジタルズーム	1x-8x 連続
画像モード	赤外線/可視光線/融合/PIP
PIP	可視画像の中に赤外線画像
融合	可視画像と赤外線画像が合成
測定・分析	
目標物温度	-20 °C~550 °C
精度	環境温度が15°C~35°C、目標物温度が0°C 以上である場合、精度が最大 (±2°C/3.6°F, ±2%)
温度測定ルール	センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ
ポイント	カスタムポイント10つ
ライン	カスタムライン1つ
エリア	カスタムエリア3つ
高温アラーム	音声アラーム
カラーアラーム (等温線)	高温/低温/範囲内/範囲外
ストレージ	
記録メディア	取り外し可能なMicro SDカード (16 GB)
画像の記録可能枚数	60 000 枚

画像ファイル形式	JPEG(測定データを含む)
動画の記録可能時間	15 時間
動画ファイル形式	MP4
機能	
レーザーポインター	あり
レーザークラス	クラスII
LEDライト	70ルーメン
Wi-Fi	802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.2
レベル/スパン	オート/マニュアル/ワンタップタッチスクリーン
テキスト注釈	最大200文字
音声注釈	最大60秒
電源システム	
電源	12 V DC/1.5A, 5V DC/2A (USBで充電)
消費電力	4.2 W
バッテリー	取り外し可能なリチウムイオン充電電池
バッテリー駆動時間	6時間
全般	
対応言語	18言語 英語/ドイツ語/フランス語/ロシア語/韓国語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア語/日本語/ハンガリー語/チェコ語/スロバキア語/ポーランド語/ルーマニア語/デンマーク語/トルコ語/中国語(繁体字)/アラビア語
作動温度	-20 °C~50 °C
保管温度	-20 °C~70 °C
保護レベル	IP54
耐落下衝突性能	2 m (6.56 ft)
インターフェース	USB Type-C
質量	約6560g (1.44 lb)
寸法	244 mm × 100 mm × 104 mm (9.6 " × 3.9 " × 4.1 ")
三脚取り付け	UNC ¼"-20

標準付属品



三脚取付金具
HM-2925ZJ-TM01-
BRACKET



Mシリーズバッテリー
E097-13-1S1P26650



Mシリーズ充電ベース
HM-5202ZC




M/G/SPシリーズ ポーチ
HM-SP01-POUCH

モデル

M11W

寸法



コンプライアンス通知: サーマル シリーズ製品は、米国、欧州連合、英国、および/またはワッセナー アレンジメントの他の加盟国を含むがこれらに限定されない、さまざまな国または地域で輸出規制の対象となる場合があります。 サーマル シリーズ製品を異なる国間で譲渡、輸出、再輸出する場合は、必要な輸出許可要件について、専門の法律またはコンプライアンスの専門家、または地方自治体当局に相談してください。